


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1200 x 1205 x 695 mm, 10 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500712



THURMETALL



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1200 x 1205 x 695 mm
- 10 lade(n)
- laden hoogte 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating














- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	indelingsraster liggend	30 mm
type kast	ladekast	uittrekrail lade	telescooprail
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
hoogte	1200 mm	hoogteverstelraster lade	25 mm
breedte	1205 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	10 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 50 mm	1 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	6 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 300 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	200 kg	certificering	GS // TÜV
indelingsraster stand	50 mm	gewicht	227 kg

Gerelateerde Producten

501099		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 300 / 400 mm, breedte 1100 mm
501113		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm
501114		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501150		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm
501151		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501164		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 1100 mm
501165		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501169		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte 1100 mm, in zwart
501173		antislipmat, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte x diepte 1100 x 600 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm

532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood