

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 920 x 800 x 1170 mm, inhoud 520 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 503487

Maxi-container

container met grote capaciteit

- hoogte x lengte x breedte 920 x 800 x 1170 mm
- inhoud 520 l
- draagvermogen 250 kg
- wiel Ø 100 mm
- In euromaot
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- banden Massief rubber
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	container met grote capaciteit	stapelbaar	ja
euronorm	ja	vouwbaar	nee
inhoud	520 l	onderrijdbaar	ja
hoogte	920 mm	onderbouw	4 zwenkwielen

lengte	800 mm	wiel-Ø	100 mm
breedte	1170 mm	banden	Massief rubber
materiaal	polyethyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wand uitrusting	verstevigingsribben	kleur	grijs
vloerconstructie	gesloten	minimumlengte	1
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar	gewicht	30 kg
draagvermogen	250 kg		

Gerelateerde Producten

100953



stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 520 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

240194



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium