

stationaire heftafel

draagvermogen 500 kg, platform gesloten platform, platform lengte x breedte 1800 x 800 mm, nuttige slag 1250 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw



Artikelnummer: 524063



Schaarheftafel

met gesloten platform

stationaire heftafel






- draagvermogen 500 kg
- platform gesloten platform
- platform lengte x breedte 1800 x 800 mm
- nuttige slag 1250 mm
- bouwhoogte 220 mm
- heftijd 33 sec
- hefuitvoering elektrisch
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- zeer veilig door dodemansbesturing
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 0,98 kW
- kabel 3 m lang
- met spanning 400V/500Hz

- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- gewicht 225 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	materiaal	staal
heftafeltype	stationaire heftafel	oppervlak schaar	m. poedercoating
draagvermogen	500 kg	kleur schaar	capriblauw // RAL5019
lengte platform	1800 mm	platformtype	gesloten platform
breedte platform	800 mm	materiaal platform	staal
bouwhoogte	220 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefhoogte (min.)	220 mm	kleur platform	capriblauw // RAL5019
hefhoogte (max.)	1250 mm	energieverbruik	0,98 kW
slagtijd	33 sec	spanningsverzorging	spanning 400V/500Hz
nuttige slag	1250 mm	kabellengte	3 m
bediening heffing	elektrisch	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	gewicht	225 kg

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m
670488		hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood