

Format Tresorbau armoire triple protection

niveau de sécurité : VdS 0/N,
hauteur x largeur x profondeur 1550
x 850 x 550 mm, 3 niveaux, corps
avec laquage, face avant avec
laquage

Numéro d'article: 529810



Format Tresorbau Armoire triple protection

Niveau de sécurité VdS 0/N

Format Tresorbau armoire triple protection

- niveau de sécurité : VdS 0/N
- anti-feu : pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1550 x 850 x 550 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1485 x 778 x 415 mm
- 3 niveaux
- pour 36 classeurs
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- boulons de fermeture Ø 25 mm

- porte 135 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 580 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	hauteur intérieure	1485 mm
type d'armoire	coffre-fort	largeur intérieure	778 mm
hauteur	1550 mm	profondeur intérieure	415 mm
largeur	850 mm	type de porte	porte à battants
profondeur	550 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
volume	479 l	épaisseur de porte	135 mm
niveau de sécurité	VdS 0/N	matériau	acier
équipement armoire	tablettes	surface de corps	laqué
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	surface de face avant	laqué
capacité de classeurs	36 pièce	couleur de la tablette	comme couleur du corps
ancrage	ancrage de tablette	surface de tablette	laqué
verrouillage	3 côtés	verrouillable	oui
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	système de fermeture	serrure à panneton double
assurable	oui	Diamètre du boulon de fermeture	25 mm
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €	Poids	580 kg
protection anti-effraction	oui		

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

504279



horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie