

ZARGES

Verrijdbare klapsteiger

standhoogte 0,95 m, platform
breedte x diepte 1800 x 1200 mm,
steigerhoogte 1,65 m, breedte x
diepte 1350 x 1800 mm, steiger van
aluminium, platform van
zeefdrukplaat

Artikelnummer: 550486



ZARGES Klapsteiger

zonder opbouw

Verrijdbare klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 2,95 m
- standhoogte 0,95 m, platform breedte x diepte 1800 x 1200 mm
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- steigerhoogte 1,65 m, breedte x diepte 1350 x 1800 mm
- past door een deur
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt breedte x diepte 850 x 250 mm
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- gebruik beide zijden
- steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat
- opbouw: snel en zonder gereedschap dankzij vastklinkende

scharnieren en steekverbindingen

- steigergroep 3
- conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 62,8 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	doorgangen	1 doorgangsluik
steigertype	klapsteiger	balustrade	nee
materiaal	aluminium	steiger functie	past door een deur
materiaal steiger	aluminium	gebruik	beide zijden
materiaal platform	zeefdrukplaat	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
steigerhoogte	1,65 m	in-/uitklapbaar	ja
standhoogte	0,95 m	verrijdbaar	ja
werkhoogte	2,95 m	onderbouw	4 zwenkwielen
breedte platform	1800 mm	wieluitrusting	wielen met rem
diepte platform	1200 mm	opbouw	snel en zonder gereedschap dankzij vastklinkende scharnieren en steekverbindingen
platforms aantal	1	steigergroep	3
breedte	1350 mm	norm	conform DIN EN 1004
diepte	1800 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbreedte	850 mm	gewicht	62,8 kg
in-/uitklapdiepte	250 mm		

Dit past ook bij ...

149471		elektrische bouwkabellier, trekbelasting 80 kg, bouwhoogte 605 mm, hefhoogte 23 m
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
508418		verbodsbord, "Verboden toegang voor onbevoegden", sticker, van folie, oppervlak standaard, hoogte x breedte 148 x 105 mm
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag