


## hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1300 x 800 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 629098



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Systemenschroefstelling

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1300 x 800 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken



- zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften  
verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

## Technische details












|                             |                              |                                 |  |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| meubeltype                  | stelling                     | in hoogte verstelbaar legbord   | 25 mm  |
| stellingtype                | magazijnstelling             | legborden / niveaus stabiliteit | 3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken               |
| stellingsysteem             | schroefsysteem               | gebruik                         | eenzijdig  |
| stellingveld                | grondveld                    | stelling uitrusting             | legborden  |
| geschikt voor (branches)    | archiefruimtes en magazijnen | legbord-/niveautype             | Stalen bodem   |
| materiaal                   | staal                        | oppervlak legbord               | verzinkt   |
| hoogte                      | 2500 mm                      | oppervlak standaard             | verzinkt   |
| breedte                     | 1300 mm                      | opstelhoek uitrichting          | recht  |
| diepte                      | 800 mm                       | kleur uitvoering                | verzinkt   |
| vaklast                     | 200 kg                       | inhoud levering                 | basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| veldlast                    | 1200 kg                      | levering                        | gedemonteerd   |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks                      | certificering                   | GS // RAL-keurmerk                                       |
| vakbreedte                  | 1300 mm                      | garantie                        | 5 jaar   |
| vakdiepte                   | 800 mm                       | gewicht                         | 73,4 kg  |

## Gerelateerde Producten




628084



magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1000 x 800 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 629101 |    | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1300 x 800 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 645334 |    | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 800 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 734514 |    | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand  |
| 734547 |    | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand   |
| 734638 |    | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand   |
| 734649 |    | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand  |
| 734729 |    | gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand   |
| 734853 |   | gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2500 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand   |
| 734886 |  | gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand   |
| 735018 |  | stortgoedlijst, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 735153 |  | bureaupaneel, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel  |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder                              |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |