

## PE-opvangbak

voor 4 x 60 liter vat, opvangvolume 120 l, hoogte x breedte x diepte 315 x 800 x 1200 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck



Artikelnummer: 844749



## Palleteopvangbak

met europaletafmeting

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 60 liter vat
- opvangvolume 120 l
- hoogte x breedte x diepte 315 x 800 x 1200 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck



## Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak

materiaal polyethyleen

stoffen			
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	120 l	materiaal rooster	staal
capaciteit	4 x 60 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	315 mm	stapelbaar	nee
breedte	800 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1200 mm	gewicht	46 kg

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm