

DIGITUS®**Coffret mural 19" Dynamic Basic, 7U**

- tôle d'acier de 0,8-1,2 mm d'épaisseur, revêtement par poudre
- panneaux latéraux amovibles
- fentes de ventilation pour l'aération et la purge actives et passives
- indice de protection : IP 20
- porte en verre de sécurité verrouillable
- rails profilés de 483 mm (19"), réglables en profondeur
- profondeur d'installation max. : 515 mm
- 3 points de mise à la terre (sol, panneau latéral et porte avant)
- possibilité d'arrivée des câbles par le haut, le bas et l'arrière
- capacité de charge : jusqu'à 60 kg
- peinture : gris clair (RAL 7035) / noir (RAL 9005)

Exemples d'utilisation :

- idéalement adapté à toutes les applications informatiques et de télécommunication courantes
- pour une utilisation à l'intérieur



Coffret mural 19" Dynamic Basic, gris



Coffret mural 19" Dynamic Basic, noir

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Boîtier mural 19" Dynamic Basic	7 U	porte en verre	60 kg	600 x 600 mm	416 mm	noir	DN-19 07U-6/6-E	11007899
Coffret mural 19" Dynamic Basic	7 U	porte en verre	60 kg	600 x 600 mm	416 mm	gris	DN-19 07U-6/6-E	11004659