

Datenblatt Art. 740.010

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Illu-Fassung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	2A / 250V~	Rated current / rated voltage	2A / 250V~
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abstand der Befestigungsschrauben	40mm	Fixing screw spacing	40mm
Anschluss	Schneidkontakt	Connection	Nip contact
Fassung	E14	Thread	E14
Material		Material	
Kontakte: CuZn 20		Contacts: CuZn 20	
Gehäuse/Kontaktträger: Phenolharz-Formmasse Typ 31		Housing/carrying parts: Phenolic moulding compound type 31	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Illu-Fassung mit Befestigungssockel		1x Illumination lamp holder with mounting base	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN EN 60238 / DIN EN 60598	Type approved	DIN 49 406-R

