

Fasswaage

Typ KPZ 2B

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.
qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion

Konstruktion: robuste, geschweißte Stahlrahmen – Konstruktion, pulverbeschichtet (auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagerrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist. (Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich)

Abmessungen: 600 x 600 mm

Wägesystem: hochwertige, KPZ 502E-2 eichfähige DMS Meßzellen, IP 67, OIML C3. Aufgrund robuster Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform



Anzeigenständer optional

Ausführung	Kapazität	Teilung	Eichfähig	Abm./ Dim. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2B	400kg	100 g	Nein		2BS006060400
KPZ 2B	300/600 kg	100/200 g	Nein	600 x 600 x 95	2BSM06060600
KPZ 2B	600 kg	200 g	Ja M		2BS00606060E

Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich



Standard Anzeige KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen: Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

*Auch andere Anzeigentypen stehen optional zur Auswahl.
Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich*



Optionen - zu den KPZ Bodenwaagen

	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standartanzeige)	
Anzeige KPZ 51E-8/1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	120030000
Anzeige KPZ 56E-1, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	120324000
Anzeige KPZ 51E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl	1251E9100
Anzeige KPZ 51E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1251E9200
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition	120024000
Rollendrucker Typ DR 3-1 zur KPZ 51E-*, KPZ 56E-1 mit Addition	120035100
Etikettendrucker/Barcodendrucker Typ DR 2 zur Anzeige KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2	120034000
Druckbildgestaltung Etikettendruckers DR 2 nach Kundenwunsch	204333100
Schnittstellen, Schaltpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-8	123070000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-1	123071000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-2	123072000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. PT und Addition	123080000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. RTC, ohne PT, ohne Addition	204300070
3 Schaltpunkte zur KPZ 51(E)-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029001
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029002
Programm „KPZ Waagen Soft“ (KPZ Wägeelektronik inkl. RS232 notwendig)	51E003340
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000
sonstige Optionen	
Anzeigenständer zur Anzeigen KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1	1100200000
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1	1S00200000
Akkuausführung zur KPZ 51(E)-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2	1200400000
Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)	
für Kapazitäten von 550 kg bis 3.000 kg	300116000
für Kapazitäten von 3.050 kg bis 10.000 kg	300117000
für Drucker	300118000

**Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage
Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.**

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!