



## Pied à coulisse de précision digital


- mesure commutable : métrique/pouces
- avec écran LCD
- corps en métal de haute qualité, matériau du pied à coulisse : acier inoxydable
- plage de mesure : 0 - 150 mm / 0 - 6 "
- résolution : 0,01 mm / 0,0005 "
- précision : +- 0,03 mm
- vernier : 1/20 mm / 1/128 "
- table de conversion à l'arrière
- dans une boîte en plastique robuste
- avec 1 pile CR2032

### Exemples d'utilisation:


- pour mesurer avec précision des diamètres, distances ou épaisseurs

### Adapté pour:

- artisans
- peintres



Pied à coulisse de précision digital



Pied à coulisse de précision digital dans une boîte en plastique



Pied à coulisse de précision digital, arrière

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Pied à coulisse de précision digital	plage de mesure: 0 - 150 mm	01807015080	11650314