

DIGITUS®**Coffret mural 19" Dynamic Basic, 7U**

- tôle d'acier de 0,8-1,2 mm d'épaisseur, revêtement par poudre
- panneaux latéraux amovibles
- fentes de ventilation pour l'aération et la purge actives et passives
- indice de protection : IP 20
- porte en verre de sécurité verrouillable
- rails profilés de 483 mm (19"), réglables en profondeur
- profondeur d'installation max. : 515 mm
- 3 points de mise à la terre (sol, panneau latéral et porte avant)
- possibilité d'arrivée des câbles par le haut, le bas et l'arrière
- capacité de charge : jusqu'à 60 kg
- peinture : gris clair (RAL 7035) / noir (RAL 9005)

Exemples d'utilisation :

- idéalement adapté à toutes les applications informatiques et de télécommunication courantes
- pour une utilisation à l'intérieur



Coffret mural 19" Dynamic Basic, gris



Coffret mural 19" Dynamic Basic, noir

| Produit | Hauteur de montage | Modèle | Capacité de charge | Dimensions (L x P) | Hauteur | Couleur | Numéro de fabricant | Code |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------|
| Boîtier mural 19" Dynamic Basic | 7 U | porte en verre | 60 kg | 600 x 600 mm | 416 mm | noir | DN-19 07U-6/6-E | 11007899 |
| Coffret mural 19" Dynamic Basic | 7 U | porte en verre | 60 kg | 600 x 600 mm | 416 mm | gris | DN-19 07U-6/6-E | 11004659 |