

Rocholz

Doppel-Schneidständer 2000

Schnittbreite 750 mm, Für einen Rollendurchmesser von 800 mm, Höhe x Tiefe 1665 x 850 mm, Unterbau Füße

Artikelnummer: 208322



ROCHOLZ
LÖSLASER MIT SYSTEM



Rocholz Schneidsystem 2000

Doppelständer

Rocholz Doppel-Schneidständer 2000




- Schnittbreite 750 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 800 mm
- Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klinsenmesser, schneidet in beide Richtungen
- Höhe x Tiefe 1665 x 850 mm
- Traglast 130 kg
- Unterbau Füße
- Zum Aufstellen auf dem Tisch
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002

Technische Details








Verpackungstyp	Schneidständer	Tiefe	850 mm
Verpackungsart	manuell	fahrbar	nein

geeignet für (Produkt/Material)	Papier, Pappe, Weichfolie	Unterbau	Füße
Schnittbreite	750 mm	Material	Stahl
Rollendurchmesser	800 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	130 kg	Farbe	RAL7011/RAL9005/RAL2002
Schneidvorrichtung	2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klammesser, schneidet in beide Richtungen	Aufstellung/Montage	Tisch
Höhe	1665 mm	Gewicht	45 kg

Zubehör

208364		Meterzähler für Packtisch, Schnittbreite 750 mm
208369		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Papier und Pappe
208370		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Folien

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klammerrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammaturn ca 80 g/m ²