

## Klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 705 x 440 mm, Plattform aus Aluminium, Schiebebügel und Rollen klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 224580



## klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

### extrem kompakt zusammenfaltbar

Klappbarer Alu-Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 705 x 440 mm
- Plattform aus Aluminium
- Schiebebügel und Rollen klappbar
- Schiebebügel ausziehbar
- Höhe 900 mm, zusammengeklappt 90 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Aluminium
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück

Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Transportwagen Ausstattung	Hängetasche
Traglast	200 kg	Wagen Funktion	Schiebebügel ausziehbar
klappbar	ja	Bereifung	TPE
Klappfunktion	Schiebebügel und Rollen klappbar	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	705 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenbreite	440 mm	Radlager	Kugellager
Höhe geklappt	90 mm	Höhe	900 mm
Material Plattform	Aluminium	Gewicht	10,5 kg