

## **bott** **Montagetisch** verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Ausstattung: 2 Schränke, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen

**Artikelnummer: 233287**







### Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Ausstattung: 2 Schränke
- links 1 Schrank
- rechts 1 Schrank
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tischtyp	Montagetisch	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	980 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1050 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	600 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
höhenverstellbar	nein	Türen Anzahl	2 Stück
Werkbank Ausstattung	2 Schränke	Türtyp	Flügeltür
Unterbauten links	1 Schrank	fahrbar	ja
Unterbauten rechts	1 Schrank	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Material Platte	Linoleum	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	64,88 kg

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen