

Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003062



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.
*Maten 3 en 4 niet voor gasdruk nagelapparaat geschikt
*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt



St Staal
G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Bestelnr. | 1003062 |
| Type | 604 6 G |
| Omschrijving 1 | Bevestigingsklem |
| Omschrijving 2 | met één voetje |
| Dimensie | 6mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN 12329 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100,00 Stuk |
| Gewicht | 0,10 kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003062



Technische gegevens



| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 17,50 mm |
| Breedte | 8,00 mm |
| Zijhoogte | 5,20 mm |
| Afmeting A | 5,00 mm |
| Afmeting b | 8,00 mm |
| Afmeting D | 6,00 mm |
| Afmeting d | 4,50 mm |
| Afmeting e | 6,00 mm |
| Afmeting H | 5,20 mm |
| Afmeting L | 17,50 mm |
| Afmeting t | 0,70 mm |
| Afstand tot de wand | <input type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1,00 |
| Uitvoering | met één voetje |
| Type bevestiging voor diameter | Schroefgat 6 mm |
| Geschikt in brandbeveiligings- zone | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Gatgrootte | 4,5 x 6 mm |
| Materiaaldikte | 0,70 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |