


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 20035

Artikelnr. 6026370

OBO
BETTERMANN



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

Kanaal en deksel met Bodemperforatie




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6026370
Type	WDK20035CW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	20x35x2000
Kleur	crēmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	32 m
Gewicht	23,90 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	3
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	2
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	2
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Uitvoering deksel	Ios
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>