


# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60090

Artikelnr. 6191207

**OBO**  
BETTERMANN



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

4 dekselklemmen inbegrepen

Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

Kanaal en deksel met Bodemperforatie




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6191207
Type	WDK60090RW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met deksel en bodemperforatie
Dimensie	60x90x2000
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	24 m
Gewicht	110,00 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	90,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen BxH	90x60 mm
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	24
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	20
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	18
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>