

# Afwerkingsset voor 2x meervoudige coxaansluiting tv en FM voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

101-69601

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset voor een mechanisme met 2x meervoudige coxaansluiting voor tv en FM. Naast de ingangen staat de opdruk 'tv' en 'FM'. Deze centraalplaat is geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in spatwaterdicht schakelmateriaal.

## Technische gegevens

Afwerkingsset voor 2x meervoudige coxaansluiting tv en FM voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

Aansluiting tv 15dB +/- 1dB (5-75MHz en 125-860MHz), aansluiting FM 15dB +/- 1dB (88-108MHz), doorgangsdemping < 1dB (5-860MHz). Volgens DIN45325 en IEC 60169-2, geschikt voor stekkers Ø9,5mm.

De contacten worden met een onverliesbare metalen kap afgeschermd. Deze inbouwcontactdoos met 2x meervoudige coxaansluiting voor tv (male) en FM (female) kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45x45mm opening geklikt worden. De coaxkabel wordt aan de achterzijde van het mechanisme aangesloten. Twee pijltjes en de ontmantelingslengte zijn aangebracht op de achterzijde van de sokkel als hulp bij de montage. De pijl naar beneden geeft aan waar de coaxkabel ingevoerd moet worden, de pijl naar boven dient voor het doorverbinden naar de volgende tv/FM-contactdoos. De coaxkabel wordt vastgeschroefd met een schroef met gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1mm). De trekantasting wordt vastgeschroefd met een onverliesbare schroef met gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1mm). De sokkel is onderaan en bovenaan voorzien van twee snaphaken voor het vastgrijpen van de centraalplaat. Bovendien is de sokkel op de 4 hoeken voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect gepositioneerd wordt t.o.v. de sokkel. De centraalplaat wordt op een tv/FM-contactdoos met dubbele coxaansluiting geklikt en is voorzien van een gravure tv en FM. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa wit (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen centraalplaat : 45x45mm. CE gemarkeerd

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

