

**Artikelnummer:** 157034

**Kurzbeschreibung:** Luchtkussenmachine AIRmove-®1, 3,5 meter per minuut, voor kleiner aantal pakketten

**Langbeschreibung:** Luchtkussenmachine AIRmove-®1, 3,5 meter per minuut, voor kleiner aantal pakketten: AIRmove-® is het handige, intuïtieve luchtkussensysteem voor een kleine verpakingsbehoefte tot 20 pakketten per dag. De AIRmove-®1 luchtkussenmachine heeft een snelheid van 3,5 meter per minuut. De AIRmove-®1 luchtkussenmachine is bijzonder geschikt voor kleinere pakketvolumes. De machine is een perfect instapmodel voor degenen die kleinere pakketten moeten verwerken. Dankzij de snelstartfunctie heeft de AIRmove-®1 luchtkussenmachine geen opwarmtijd nodig, zodat u direct kunt beginnen met de productie van 2 verschillende soorten luchtkussens. Ze biedt een snelheid van 3,5 meter per minuut met een roloria' «ntatie van 90 graden. 1 Teflon tape zorgt voor de perfecte lasnaad. Ze werkt zonder drukverlies en vervangt tegelijkertijd de meeste verpakingsmaterialen. U kunt zowel het vulvolume als de temperatuur en lucht regelen. Een drukknop op de AIRmove-®1 luchtkussenmachine zorgt voor een eenvoudige bediening en snelle

**Specificaties:**

- Instapmodel voor kleinere pakketvolumes
- Snelstartfuncties voor directe productie van luchtkussens
- Geen opwarmtijd
- Snelheid: 3,5 m/min. voor 2 verschillende luchtkussentypes
- Automatische uitschakeltijd: 2,5 min.
- 1 teflon band voor perfecte lasnaad
- Messen gemonteerd op magneet, eenvoudig en snel te verwisselen
- Roloria' «ntatie: 90 graden
- Drukknop voor eenvoudige bediening en afstelling
- Temperatuur en lucht zijn individueel instelbaar
- Controleerbaar vulvolume
- Correct lassen
- AIRmove-® vervangt de meeste verpakingsmaterialen
- Machinetechniek zonder perslucht
- Geschikt voor vullen, fixeren en bekleden
- Bijpassende luchtkussenfolie (optioneel verkrijgbaar, apart te bestellen)

**AIRmove-® Kussen**

- Gewicht: 4900 g
- Afmetingen van de rollen: 250 m lengte, breedte 400 mm, ø 165 mm

**AIRmove-® Ongeldig**

- Gewicht: 2800 g
- Afmetingen van de rollen: 250 m lengte, breedte 200 mm, ø 165 mm

