

Han 3A HSI M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 20 003 0102
Beschreibung	Han 3A HSI M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19200030102

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Gehäuseart	Einschraubgehäuse

Ausführung

Baugröße	3 A
Kabeleingang	1x M20
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Lieferumfang	Dichtschaube separat bestellen.

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP44
	IP65 mit Dichtschaube
	IP67 mit Dichtschaube
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
--	-----

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

CE	ja
----	----

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
---------------	----

Nettogewicht	16,5 g
--------------	--------

Ursprungsland	China
---------------	-------

europäische Zolltarifnummer	85389099
-----------------------------	----------

GTIN	5713140164239
------	---------------

ETIM	EC000437
------	----------

eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
--------	--