

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,15m



Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel hat vergoldete Kontakte und ermöglicht als Übertragungsstandard 10Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,15m

- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der gelben TM31-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich bestens für Applikationen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von 500 MHz wird dabei erzielt.

Allgemeine Daten	
Steckertyp	TM31 gelb
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Mantelmaterial	LSZH
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kontakte	Vergoldet
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Farbe der Knickschutztülle	rot
Mantel-Farbe	rot
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6A (TIA)
Kabeltyp nach Hersteller	Draka UC900 SS27

Mechanische Eigenschaften	
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung
Biegeradius	>25 mm
Steckzyklen	≥750

Kabelaufbau

Rohkabel	Cat.7
----------	-------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,15m

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt	27/7
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Gesamtabschirmung	ca. 45 %
Leitermaterial	Kupfer
Kabelkonstruktion	4x2

Kabelmantel

Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Halogen frei	nach IEC60754-2
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Euroklasse	Eca
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm
Raucharm	nach IEC61034

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Installation)	0 - 50 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 60 °C

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand DC	170 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	< 3 %
Schleifenwiderstand	< 340 Ω/km
Isolationswiderstand	> 2000 MΩ
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
NVP-Wert	79 %
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
Impedanz	100 ±5 Ω

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500MHz
------------	--------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Verkabelungsstandard	EN50173
----------------------	---------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,15m

Harmonisierte Norm	EN 50575
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-51

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K8560RT.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,15m	0,15 m	±5 %
K8560RT.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,25m	0,25 m	±5 %
K8560RT.0,50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 0,5m	0,5 m	±5 %
K8560RT.1	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 1m	1,0 m	±5 %
K8560RT.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 1,5m	1,5 m	±5 %
K8560RT.2	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 2m	2,0 m	±5 %
K8560RT.3	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 3m	3,0 m	±5 %
K8560RT.5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 5m	5,0 m	±5 %
K8560RT.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 7,5m	7,5 m	±5 %
K8560RT.10	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 10m	10,0 m	±5 %
K8560RT.15	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 15m	15,0 m	±5 %
K8560RT.20	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 20m	20,0 m	±5 %
K8560RT.25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 25m	25,0 m	±5 %
K8560RT.30	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 30m	30,0 m	±5 %
K8560RT.40	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 40m	40,0 m	±5 %
K8560RT.50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM31 rot 50m	50,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

