



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVL
Produkt- oder Komponententyp	LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
Komponentenname	XVL
Montagedurchmesser	8 mm
Lichtquelle	LED-Abdeckung
Helle Blockfarbe	Grün
Schutzart	Integrierter Vorschaltwiderstand Durch Diode integriert
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12 V
Schutzart (IP)	IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht IEC 60529 IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht NF C 20-010 IP40 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art des Versorgungsstromkreises	DC
Anschlüsse - Klemmen	Etikett für Faston Stecker: 2,8 x 0,5 mm Etikett für Lötstecker
Stromaufnahme	18 mA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	50 V entspricht IEC 60947-1
Lebensdauer der Glühbirne	100000 h
Nomineller Spannungsbereich	0,8 - 1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(X1-X2)PL
Höhe	10 mm
Breite	10 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 60536 Klasse 3 entspricht NF C 20-030

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	2,0 cm
VPE 1 Länge	7,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	3,0 cm
VPE 2 Breite	12,0 cm
VPE 2 Länge	14,0 cm
VPE 2 Gewicht	33,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	528,0 g

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

LED-Leuchtmelder

Abmessungen




- (1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse
e S#ärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

C		Ø		
mm	in.	mm	in.	in.
34	1.34	10	0.39	

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8,2	0.32	10,5	0.41	10,5	0.41