



10
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN FL150W-AC

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 150 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 18.000 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtet Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 180 cm langes H05RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP65) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables Tragen zum gewünschten Einsatzort

INFORMATIONEN

Produktname	FL150W-AC
Artikelnummer	1600-0629
EAN-Code	4013674201792
Zolltarifnummer	94054239900
Materialgruppe	13
Lieferumfang	FL150W-AC, Bedienungsanleitung

Produkt	394 × 282 × 375 mm / g
Verpackung + Produkt	432 × 395 × 113 mm / 3600 g
Verpackungseinheit	3 Stück (401 × 345 × 444 mm)

