

Festo AG & Co. KG

8025714

Drossel

VFFG-T-M5-12

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

| <b>Merkmal</b>                            | <b>Eigenschaft</b>   |
|---|--|
| Ventilfunktion                            | Drossel-Funktion   |
| Befestigungsart                           | mit Gewinde  |
| Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung | 45,4 l/min   |
| Betriebsdruck                             | -0,9 - 10 bar  |
| Umgebungstemperatur                       | -5 - 60 °C   |
| Nennweite                                 | 1,2 mm   |
| b-Wert                                    | 0,5  |
| C-Wert                                    | 0,16 l/sbar  |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Lagertemperatur                           | -20 - 60 °C  |
| Produktgewicht                            | 0,5 g  |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform   |
| Werkstoff Hohlschraube                    | PA   |

© 2018 Festo AG & Co. KG