

Dahle

Autofeed Aktenvernichter

ShredMATIC® 35090

Schnittart Partikel 4x12 mm,
Schnittleistung bis 10 - 90 Blatt
(80g/m²), Behältervolumen 23 l,
Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3,
Höhe x Breite x Tiefe 506 x 367 x 263
mm



Artikelnummer: 227117

Dahle Autofeed Aktenvernichter ShredMATIC® 35090

Autofeed Aktenvernichter

- 1 Schneidwerk(e) für Papier
- Eingabebreite 222 mm
- Schnittart Partikel 4x12 mm
- Schnittleistung bis 10 - 90 Blatt (80g/m²)
- Lautstärke 62 dB(A)
- Behältervolumen 23 l
- Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3
- Leistung 240 W
- mit „autofeed“-Funktion, automatischer Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp
- Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Höhe x Breite x Tiefe 506 x 367 x 263 mm

Technische Details

Bürohelfer	Aktenvernichter	Breite	367 mm
Shredderleistung	Papier	Tiefe	263 mm

Schnittart	Partikel 4x12 mm	Aktenvernichter Funktionen	„autofeed“-Funktion, automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp
Eingabebreite	222 mm	Entleerung über	herausziehbaren Innenbehälter
Schnittleistung 80 g/m ²	10-90 Blatt	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Schneidwerke Anzahl	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Sicherheitsstufe	P-4, F-1, T-4, E-3	WEEE-Registrierungsnummer	DE76432990
Wattleistung	240 W	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Volumen Behälter	23 l	Marke laut EAR-Register	Dahle
Lautstärke	62 dB(A)	Gewicht	10 kg
Höhe	506 mm		

Dazu passt auch ...

147079		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 15 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, In grau
217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm