

## Auszugschienen DZ 9308, Breite 19,1 mm, bis 227 kg, Vollauszug

### Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.  
Kugelkäfige: Kunststoff.  
Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).
- Verriegelung in ausgezogener Position.
- Verriegelung in eingefahrener Position.
- Betätigung über Hebel.
- Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten (Seite 630).
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bis 180 kg bis zu 75.000 Zyklen).
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


### Achtung: Verkauf stückweise.

Abbildung: Linke Schiene.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 052 12, Auszugschiene DZ 9308, links  
Art.-Nr. 649 054 12, Auszugschiene DZ 9308, rechts



Artikel-Nr. pro Stück links	Artikel-Nr. pro Stück rechts	Schienenlänge mm	Auszug +/- -3,3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Stück kg
649 052 12	649 054 12	305	305	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	227	1,46
649 052 14	649 054 14	356	356	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	-	-	-	254,0	311,2	330,2	227	1,71
649 052 16	649 054 16	406	406	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300,0	-	-	-	304,8	362,0	381,0	227	1,97
649 052 18	649 054 18	457	457	127	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	227	2,21
649 052 20	649 054 20	508	508	127	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	227	2,45
649 052 22	649 054 22	559	559	127	190,5	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	227	2,69
649 052 24	649 054 24	610	610	127	190,5	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	-	-	-	508,0	565,2	584,2	227	2,96
649 052 26	649 054 26	660	660	127	190,5	-	-	449,3	509,5	534,9	554,0	-	-	-	558,8	616,0	635,0	227	3,20
649 052 28	649 054 28	711	711	127	190,5	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	227	3,46
649 052 30	649 054 30	762	762	127	190,5	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	222	3,71
649 052 32	649 054 32	813	813	127	190,5	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	218	3,98
649 052 34	649 054 34	864	864	127	190,5	-	520,7	652,5	712,7	738,1	757,1	235	-	-	762,0	819,1	832,2	213	4,22
649 052 36	649 054 36	914	914	127	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9	235	-	-	812,8	869,9	889,0	209	4,49
649 052 40	649 054 40	1016	1016	127	190,5	368,3	-	804,9	865,1	890,5	909,5	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	200	5,03
649 052 42	649 054 42	1067	1067	127	190,5	368,3	-	855,7	915,7	941,3	960,4	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	195	5,27
649 052 48	649 054 48	1219	1219	127	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	182	6,00
649 052 60	649 054 60	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	154	7,54

### Hinweis

Diese Schienen sind einzeln erhältlich. Für beidseitige Verriegelung werden jeweils eine linke und eine rechte Schiene benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise rechts oder links kann mit Schiene DZ 9301-E kombiniert werden, siehe Seite 626.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6.  
Maximaler Schraubenkopf von 4,8 mm Höhe und 12,7 mm Ø.  
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Winkelbefestigungsätze DZ 634 für Seiten- und Bodenmontage siehe Seite 630.