



Beispiel

**Bestellzeichen:** PCM 150/100 G  
**Artikelnummer:** 6016315  
**Beschreibung:** Gehäuse PC, metrisch  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074038098  
**E-Nummer:**  
Finland: 3421642  
Dänemark: 8212027187  
Italien: 7341050  
Schweden: 2535330  
Norwegen: 2535521

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		180	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		7.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Dichtungsmaterial:</b>		TPE			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Det Norske Veritas
<b>Zubehör:</b>					
MIV 150		Montageplatte			Fimko
MIN 10		Tragschiene TS 15			Europe EN 62208: 2003
MIN 15		Tragschiene TS 15			UL Canada
MIV 10		Tragschiene TS 35			Gost R
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 150/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

