

Lastaufnahmemittel


Rahmen-Innengreifer, Versetzungen, Fertigteilzangen



Rahmen-Innengreifer RGI



Der ideale Greifer zum Handling von Schachtabdeckungen nach DIN EN 124, DIN 1229

- Geeignet zum Transport von Rahmen und Deckeln mit Lüftungsöffnungen* nach EN124/ DIN 1229
- Hohe Sicherheit durch die große Hebelübersetzung
- Hebeband anstatt Kette/Seil: geringes Gewicht, kein Verkleben, keine Verletzungen
- Zur Lastaufnahme einfach den Rastbolzen ziehen
- Automatisches Öffnen durch Federvorspannung
- Bequeme Handhabung durch kompakte und handliche Konstruktion
- Konstruktion verzinkt



*Die Lüftungsöffnungen der Hersteller sind nicht genormt. Daher kann nicht garantiert werden, dass die beiden Lasthaken für jeden Deckel passen.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Gewicht kg
725220	RGI-610	200	610/625	12




51

Um Verletzungen der Finger und Bandscheibenschäden zu vermeiden, wurden Versetzungen entwickelt, die sich ganz speziell zum Versetzen von Bordsteinen, Rabattenplatten, Gehwegplatten eignen. Von 2 Personen werden die Steine, Platten oder Palisaden mit Leichtigkeit aufgenommen und millimetergenau abgesetzt.

Handversetzungen für Bordsteine WBZ/WBVZ

Handversetzungen - geeignet zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Universell einsetzbar für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm*	Backenbreite mm	Greiftiefe mm	Gewicht ca. kg
725231	WBZ-1,0-20	150	0 - 430	150	200	4
725232	WBVZ-1,5-50	200	0 - 550	200	210	12





* Mögliches Maß zwischen den Greifbacken. Produktmaß muß um ± 30 mm innerhalb des angegebenen Bereiches liegen



Bordstein-Versetzungen WVZ

Bordstein-Versetzungsze - speziell zum Versetzen von Bordsteinen, längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen, keine Auslenkung der Richtschnur.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Backenbreite mm	Greiftiefe mm	Gewicht ca. kg
725233	WVZ-1,5-100	100	485 - 1020	100	40	12



Fertigteilzangen WFTZ

Die Fertigteilzange eignet sich zum Greifen und Versetzen von Betonfertigteilen, Fertighauswänden usw. Sie ist ausgerüstet mit Einhängöse für Kranhaken und mit Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von **voll** auf **leer**. Die Zangen sind galvanisch verzinkt.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Backenbreite mm	Greiftiefe mm	Gewicht ca. kg
725236	WFTZ-1	900	50 - 480	420	170	55
725237	WFTZ-uni 15	1500	0 - 775	420	255	85

