

NMPRO-S12

SUPPORTO DA PAVIMENTO NEOMOUNTS PRO

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	32 inch
Dim. max. schermo*	65 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	30 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	181 cm
Regolazione della larghezza	81 cm
Regolazione della profondità	61 cm
Tipo di regolazione	Manuale


INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447663

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

NMPRO-S12 è un supporto da pavimento Videowall per schermi LCD/LED/Plasma fino a 65" - Nero


Il supporto a pavimento Videowall Neomounts Pro, modello NMPRO-S12 è un portatile per schermi LCD/LED/Plasma fino a 65".

Il supporto NMPRO-S12 ha una capacità massima di trasporto di 30 kg per schermo. Questo prodotto è adatto per due schermi con fori VESA modello da 100x100 fino a 600x400 mm. I cavi possono essere collocati attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.

* Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

NMPRO-S12

SUPPORTO DA PAVIMENTO NEOMOUNTS PRO



Neomounts

Measuring unit: mm