

**Artikelnummer:** 95533

**Kurzbeschreibung:** Dubbele trapladder MEHRSI-®, 10 treden, 15,5 kg

**Langbeschrijving:** Dubbele trapladder MEHRSI-®: Inklapbaar, aan beide zijden te beklimmen. [ul]<li> verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568</li><li> met steunstangen van bijzonder sterk, speciaal profiel</li><li> alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel </li><li> aangeschroefde, antislip ladderpoten met geïntegreerde afstandshouder, eenvoudig en snel verwisselbaar - ingebouwde beveiliging tegen afknellen vingers als de ladder wordt ingeklapt.</li>[ul]De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.<b>Grootte/treden: 2</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 0,50 m, lengte treden: ca. 0,56 m, ladderbreedte: ca. 0,41 m, gewicht: ca. 4 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 3</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 0,75 m, lengte treden: ca. 0,75 m, ladderbreedte: ca. 0,43 m, gewicht: ca. 4,5 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 4</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 1 m, lengte treden: ca. 0,94 m, ladderbreedte: ca. 0,45 m, gewicht: ca. 5 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 5</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 1,25 m, lengte treden: ca. 1,12 m, ladderbreedte: ca. 0,48 m, gewicht: ca. 7,5 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 6</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 1,50 m, lengte treden: ca. 1,31 m, ladderbreedte: ca. 0,51 m, gewicht: ca. 9 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 8</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 2 m, lengte treden: ca. 1,69 m, ladderbreedte: ca. 0,56 m, gewicht: ca. 12 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 10</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 2,50 m, lengte treden: ca. 2,06 m, ladderbreedte: ca. 0,61 m, gewicht: ca. 15,5 kg</li>[ul]<b>Grootte/treden: 12</b>[ul]<li> boomlengte: ca. 3 m, lengte treden: ca. 2,43 m, ladderbreedte: ca. 0,6 m, gewicht: ca. 19 kg</li>[ul]

