

Artikelnummer: 121920

Kurzbeschreibung: Anlehnparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1000 x T 550 x H 854 mm, Stahl verzinkt, 2 Einstellplätze

Langbeschreibung: Anlehnparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, T 550 x H 854 mm, Stahl verzinkt, diverse Anzahl Einstellplätze: Dieser einseitig einsetzbare Anlehnparker von WSM wurde aus hochwertigem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr gefertigt. Er ist ideal für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Der Abstand ist dabei jeweils frei wählbar (350 oder 500 mm). Bei 500 mm Abstand entspricht dieser Anlehnparker zudem der ADFC-



Richtlinie an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Die abwechselnde Hoch-/Tiefstellung der Parkbügel ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder. Darüber hinaus ist er mit praktischen, schräg stehenden Anlehnbügeln versehen. Deren Ummantelung aus signalrotem Kunststoff bewahrt die Fahrräder vor Umdrücken und schützt die Felgen. Zusätzlich sind die Anlehnbügel mit Rundösen aus Stahl ausgestattet, an denen der Fahrradrahmen befestigt und das Fahrrad vor Diebstahl geschützt werden kann. Geliefert wird dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Anlehnparker von WSM zerlegt für die zügige Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 550 mm und die Höhe auf jeweils 854 mm. Weitere Details: Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der Parkbügel für platzsparendes Parken der Fahrräder. Schräg stehende Anlehnbügel mit felgenschonender und die Fahrräder vor Umdrücken schützender Kunststoffbeschichtung in Signalrot. Mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades. Entspricht bei einem Radabstand von 500 mm der ADFC-Richtlinie an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung. Radabstand: jeweils wählbar (350 oder 500 mm). Material: jeweils Stahl-Rundrohr, feuerverzinkt und korrosionsbeständig. Maße: jeweils T 550 x H 854 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen. Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen. Garantie: jeweils 3 Jahre

EAN/GTIN: 4250366514659