

**Artikelnummer:** 138505

**Kurzbeschreibung:** Nass-Trockensauger  
KÄRCHER- NT 30/1 AP L, APClean Halbautomatik,  
Filtergehäuse entnehmbar, Staubklasse L, 74 l/sek.

**Langbeschreibung:** Nass-Trockensauger  
KÄRCHER- NT 30/1 AP L, APClean Halbautomatik,  
Filtergehäuse entnehmbar, Staubklasse L, 74  
l/sek.: Der aus robustem Kunststoff gefertigte Nass-  
Trockensauger NT 30/1 AP L von KÄRCHER-  
zeichnet sich dank halbautomatischer ApClean  
Filterabreinigung durch eine besonders hohe  
Saugleistung aus. Eine besonders einfache  
Handhabung wird durch den ideal an der  
Vorderseite platzierten ApClean-Abreinigungsknopf  
gewährleistet. Das Filtergehäuse ist bei dem 1380



W starken Gerät zudem bequem entnehmbar, sodass der integrierte Flachfilter völlig  
staubfrei herausgelöst werden kann. Ebenfalls wird hierdurch einem falschen Einlegen  
des Filters entgegengewirkt. Der schwarz-grau-gelbe NT 30/1 AP L von KÄRCHER-  
entspricht der Schutzklasse II sowie der Staubklasse L. Dies bedeutet, dass seine  
elektrisch leitfähigen Komponenten mit einer doppelten, vor Berührung schützenden  
Isolierung versehen wurden und er bestens für die Aufnahme und Entsorgung leicht  
gefährlicher Stäube wie etwa Hausstaub oder Gips und Sand geeignet ist. Die diese Stoffe  
enthaltende Luft befördert der Nass-Trockensauger mit 74 l pro Sekunde von der  
verwendeten Düse in den maximal 30 l fassenden Behälter. Die integrierte  
Abschaltautomatik reagiert, wenn die maximale Füllmenge erreicht wurde. Darüber hinaus  
ermöglicht das mit praktischen Stopplenkrollen versehene Nass-/Trockengerät die  
ausgesprochen flexible und zugleich zuverlässige Fixierung des 2,5 m langen  
Saugschlauches. Das Fixierungssystem ist auch für Schläuche mit anderen Längen und  
Durchmessern ausgelegt. Zahlreiche integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für das 7,5  
m lange Netzkabel sowie das umfangreiche Zubehör runden die Ausstattung des Nass-  
Trockensaugers NT 30/1 AP L von KÄRCHER- gekonnt ab. Leistung und  
Ausstattung: Halbautomatische ApClean Filterabreinigung für konstant hohe  
Saugleistung Einfache Handhabung dank ideal platziertem ApClean-  
Abreinigungsknopf Abnehmbares Filtergehäuse ermöglicht staubfreie Entnahme des  
integrierten Flachfilters und verhindert sein falsches Einlegen Flexible und gleicherma  
ssen sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und  
Durchmesser Transportsichere, integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Netzkabel  
und Zubehör Abschaltautomatik beim Erreichen der maximalen Füllmenge Max.  
Aufnahmeleistung: 1380 W Schutzklasse: II (elektrisch leitfähige Geräteteile sind doppelt  
isoliert) Staubklasse: L (ideal zur Beseitigung leicht gefährlicher Stäube, z.B. von  
Hausstaub, Sand oder Kalk) Behältervolumen: 30 l Luftmenge: 74 l/sek. Vakuum: 254  
mbar Schalldruckpegel: 70 dB(A) Frequenz: 50-60 Hz Netzspannung: 220-240 V 1 x  
Saugschlauch mit Bajonett und Clipverschluss (2,5 m lang) 1 x Flachfilter aus Papier  
(kompatibel mit den Modellen NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1,  
NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M) 1 x reißfeste und dreilagige Vliesfiltertüte (30 l  
Aufnahmekapazität) 1 x Nass-/Trockenbodendüse (300 mm breit) 1 x Fugendüse  
(Nennweite DN 35) 1 x ergonomisch geformter Krümmer (Nennweite DN  
35) Stopplenkrollen für den standortflexiblen Einsatz Weitere Details: Länge Netzkabel: 7,5  
m Material: robuster Kunststoff Farbe: Schwarz/Grau/Gelb Maße: L 525 x B 370 x H 560  
mm Gewicht: 11,8 kg

**EAN/GTIN:** 4054278048192