

Artikelnummer: 439862

Kurzbeschreibung: Mobile Werkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 400 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Lichtgrau/Enzianblau

Langbeschreibung: "Mit fachgerechter Ausstattung zum Erfolg" spiegelt Ihre Meinung wider. Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe mobile Werkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1. Sie ist bis zu 400 kg belastbar. Unempfindlich gegen Kratzer, Stöße, Wasser, Öl, Chemikalien oder grosse Temperaturschwankungen. Eigenschaften, die die mit Stahlblech überzogene, verzinkte Buche-Multiplexplatte für Industrie, Fertigung oder für Bereiche, in denen mit Hitze gearbeitet wird, tauglich machen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 1500 x 700 mm können Sie kleine Arbeitsbereiche einrichten. Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauweise schützt die mobile Werkbank Ihr Umfeld und Ihre Produkte vor Schäden durch elektrostatische Durchschläge. Im Unterbau des fahrbaren Werktafelles finden Sie auf zwei Abteile verteilt Stauraum in einem 540 mm hohen Schrankteil, sich über ein Zylinderschloss abschliessen lässt. Die innenliegende Flügeltür ist bündig zum Korpus ausgeführt. Verräumen Sie Ihre Ausrüstung in 2 offene und 2 geschlossene Fächer, die sich durch zwei einlegbare Fachböden auftrennen. Ein Fachboden trägt bis zu 50 kg Last. Sie können den Werktafel auf vier Lenkrollen zum Zielort bewegen und dort mithilfe der Feststellbremse arretieren. Die Räder aus Vollgummi sind verschleissarm und rollen gut auf ebenem Untergrund. Diese Ausführung kommt in der farblichen Kombination Lichtgrau (Korpus) und Enzianblau (Front) zu Ihnen.



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4051273774620