


ROLINE USB type C split oplaadkabel, C - 2x C, M/M, max. 100W, zwart, 1,85 m

Art.nr.	11.02.8308
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.02.8308
EAN (een stuk)	7630049623514

roline
Designed for Professionals



USB-oplaadkabel om twee apparaten tegelijk op te laden

- Volledig afgeschermd kabel met een robuuste, flexibele mantel
- Aansluitingen: 1x USB Type-C, 2x USB Type-C
- Ondersteunt een laadvermogen tot 100 W (als slechts één op te laden apparaat is aangesloten) of tot 80 W + 18 W (met twee apparaten)
- Totale lengte: 1,85 m (1,5 m enkel + 0,35 m dubbel)
- De kleur zwart

ROLINE USB 2.0 Y kabel met Type C connectoren - oplaadkabel voor smartphone of tablet

De kabels van het merk ROLINE kenmerken zich door hoogwaardige materialen, solide afwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten. De robuuste en toch flexibele PVC-kabelmantel in matzwart beschermt effectief tegen beschadigingen en kabelbreuken. De massieve, met rubber beklede randen van de USB-stekker dienen betrouwbaar als knikbescherming. De stekkers van de kabel zijn 100% nauwkeurig en zitten stevig in de aansluiting van het aansluitapparaat. Vergulde contacten zorgen bovendien voor een betere signaaloverdracht.

De ROLINE USB aansluitkabel met omkeerbare USB type C stekkers is geschikt als snellaadkabel voor vele smartphones, tablets en andere apparaten met een USB type C aansluiting.

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB

3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	USB 2.0 oplaadkabel
Kleur	zwart
Lengte	1.85 m
Aansluitingen	USB type C (USB-C) Male / USB type C (USB-C) Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB type C (USB-C)
M/F kant 2	Male
Kleur (Kabel)	zwart
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	nee
Gewicht	83 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	80 mm
Diepte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg