

## PAVOY

### Schubladenschrank

#### Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1023 x 600 mm, 8 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500757



## PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

### mit Einfachauszug und Rollenführung

Schubladenschrank






- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1023 x 600 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x75 mm/4x100 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	85 %
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	800 mm	Auszugsperre	Einzelauszugsperre
Breite	1023 mm	abschließbar	ja
Tiefe	600 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	8 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladen Anzahl x Höhe	4x75 mm/4x100 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 75 mm	4 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	110 kg

## Zubehör

404286		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404303		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404304		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404307		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch
500795		Mulden, mit 48 Fächern, 40 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 1023 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau