

RNP-E/LR 100W/S/230/E40

EAN	4008597107344
Hersteller-Art-Nr.	34410734
Lampenleistung in W	100.0 W
Farbtemperatur	1900 K
Farbwiedergabeindex in Ra	25
Länge	183 mm
Durchmesser	76 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	20.0 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	110
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.94
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.92
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.90
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.89
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.88
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.87
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.88
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.98
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.97
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.96
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.95
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.90

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf www.radium.de.