

Allgebrauchslampe 110x239 mm, E40 130V 500W klar

Artikel-Nr. 40555



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	500 W
Lampenspannung:	130 - 130 V
Lichtstrom:	6900 lm
Sockel:	E40
Lampenform:	sonstige
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	110 mm
Gesamtlänge:	239 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe 110x239 mm Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E40, klar. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 500
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,1
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lichtstromerhalt: 0.9
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 23.02.2015 11:21:37

