

Artikelnummer: 129805

Kurzbeschreibung: Rohr-Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm

Langbeschreibung: Rohr-Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).
Ladefläche: B 1000 x T 700 mm
Au ssenma ss: B 1120 x T 700 mm
Schiebegriffhöhe: 990 mm
Rad a'Ëœ: 200 mm



Ladeflächenhöhe: 285 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 31 kg

EAN/GTIN: 4250448500112