

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67KHM60



B



### Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Absaugleistung 700 m³/h: frische Luft beim Kochen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	20.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	416 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	469 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	367 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	700 m³/h
Max. Luftmenge:	416 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003760918
Anschlusswert:	263 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67KHM60

### Ausstattung

#### Bauform

- Schrägesse Schwarz
- 60 cm
- 59 cm Wand-Esse, Schwarz

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 416 m³/h
- Intensivstufe: 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
- Intensivstufe: 615 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

#### Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Kondensatormotor

#### Maße



- Für Wandmontage über Kochstellen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 263 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC67KHM60


Maßzeichnungen



Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich Maße in mm



Maße in mm



(1) Position  
für Steckdose  
Maximale Stärke der  
Rückwand beachten. Maße in mm

## Maßzeichnungen

