

AXOR Edge

Thermostat Unterputz mit Absperrventil - Diamantschliff


Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **46751330**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 29612/IB


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Edge
Thermostat Unterputz mit Absperrventil - Diamantschliff
 Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **46751330**



Durchflussdiagramm

