

FLEX LINE**Serie FLEXLINE:**

Zeichnet sich durch ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel aus. Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC oder TPE ermöglichen sehr geringe Biegeradien und erleichtern somit die Installation bzw. die Verlegung der Kabel

HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, schwarz

- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
- Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
- Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Anzahl der Schirmungen: 3-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
- Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
- Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
- Kabelaufbau: AWG 36
- Adern-Material: Kupfer
- Stecker: vergossen
- Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Stecker Gehäuse: LDPE
- Kabeltyp: slim (dünn und flexibel)
- Kabel-Mantel: hochflexibles PVC
- Steckerfarbe: schwarz / Kabelfarbe: schwarz

Anwendungsbeispiele:

- Netzwerk-Audio oder im Mobilbereich



HDMI Anschlusskabel, A-Stecker - A-Stecker, schwarz

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
HDMI Anschlusskabel	HDMI - HDMI	Stecker - Stecker Stecker - Stecker	1,5 m 2,0 m	schwarz schwarz	FL31-15155 FL31-15035	22229511 22229510