

## Produktdatenblatt

# 99 14 300 EAN

## Kraft-Monierzange

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneidhärte ca. 61 HRC
- Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	99 14 300 EAN
EAN	4003773039297
Zange	glanzverzinkt
Gewicht	499 g
Abmessung	300 x 49 x 24 mm

Technische Attribute	
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8
Kopfbreite	25,0

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC483c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten