



Die bewährten Klassiker

- hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)

i Sie haben die Wahl: als ganzflächig aufstehende Wanne, als unterfahrbare Version mit 4 Sockelfüßen oder als fahrbare Variante mit 4 leichtgängigen Lenkrollen



Typ PolySafe PSW 6.2, mit PE-Gitterrost.



Schiebebügel optional lieferbar, Bestell-Nr. 130-627-J9

Typ PolySafe FSR 6.2 zum direkten Einstellen, Bestell-Nr. 129-161-J9



Typ PolySafe PSW 6.2, mit verzinktem Gitterrost, Bestell-Nr. 114-687-J9



PROFI-EMPFEHLUNG

Bestell-Nr. 107-262-J9

Typ PolySafe PSW 6.2, zum direkten Einstellen.



Typ PolySafe PSP 6.2, zum direkten Einstellen, Bestell-Nr. 130-427-J9



Typ PolySafe PSP 6.2, mit verzinktem Gitterrost, Bestell-Nr. 129-043-J9



Typ PolySafe PSP 6.2, mit PE-Gitterrost, Bestell-Nr. 129-044-J9

Ausführung	ohne Füße			mit Füßen			mit Rollen		
Auffangvolumen [l]				60					
Traglast gesamt [kg]				240			120		
Maße außen B x T x H [mm]	645 x 795 x 210		645 x 795 x 235	645 x 795 x 300		645 x 795 x 325	645 x 795 x 315		645 x 795 x 340
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Bestellnummer	107-262-J9	114-687-J9	114-689-J9	130-427-J9	129-043-J9	129-044-J9	129-161-J9	129-162-J9	129-163-J9