



Typ RWP, Regalwannen aus Kunststoff

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Regalwannen aus Polyethylen (PE) zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 5 Abmessungen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- **zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen**
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen



Die PE-Regalwannen sind innerbetrieblich problemlos per Gabelstapler zu transportieren.



Regalwanne Typ RWP 14.3 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-369-J0



Regalwanne Typ RWP 27.11 aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-373-J0

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Typ	RWP 14.3	RWP 18.4	RWP 22.5	RWP 27.6	RWP 27.11	RWP 27.11
Maße außen B x T x H [mm]	1390 x 1315 x 315	1780 x 1315 x 315	2180 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 315	2680 x 1315 x 490	2680 x 1315 x 490
Auffangvolumen [l]	315	400	480	600	1000	1000
Bestellnummer	201-369-J0	201-370-J0	201-371-J0	201-372-J0	201-373-J0	201-373-J0


Typ PRW, Regalwannen aus Stahl

- für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten



Verzinkte Regalwannen zum Einschleiben unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 6 Abmessungen, optional auch mit PE-Einlegewannen und Gitterrosten als Stellebenen.

- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- **zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen**
- geschweißte Konstruktion aus Stahl
- verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
- herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene optional lieferbar
- säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich



Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) als Zubehör lieferbar.



Regalwanne Typ PRW 33 verzinkt (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 108-971-J0



Regalwanne Typ PRW 43, verzinkt

Bestell-Nr. 108-972-J0



Regalwanne classic-line 3F

Bestell-Nr. 260-463-J0

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1400	1800	2200	2700	2700	3300
Typ	PRW 33	PRW 43	PRW 53	PRW 65	classic-line 2F	classic-line 3F
Maße außen B x T x H [mm]	1380 x 1300 x 390	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 485	3280 x 1300 x 422
Auffangvolumen [l]	410	460	560	700	1000	1000
Bestellnummer	108-971-J0	108-972-J0	108-973-J0	108-974-J0	260-449-J0	260-463-J0
Zubehör	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff
Bestellnummer	114-330-J0	114-332-J0	114-334-J0	114-336-J0	114-437-J0	180-335-J0