

## Krause

### escabeau

#### STABILO® Professional

accès à un côté, 10 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 2,35 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 3,2 m, en aluminium

Numéro d'article: 139767



## Krause Escabeau industriel STABILO® Professional

escabeau

- accès à un côté
- 10 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 2,35 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- longueur de lisse 3,2 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à étrier de sécurité, protection contre l'écartement et les coincements
- équipé de bac et crochet porte-seau
- sabots antidérapants (SafetyCap) en extrémité de lisse

- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- poids 13 kg
- assurance qualité certification TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité, protection contre l'écartement et les coincements
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	oui
longueur de longeron	3,2 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur d'estrade	2,35 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	2,35 m	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
largeur d'estrade	300 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	renfort	entretoises angulaires sur la marche inférieure
hauteur de travail	4,35 m	Pour escalier	non
nombre de marches	10	soubassement	sabots antidérapants (SafetyCap)
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
rabattable	oui	garantie	10 années
fonction rabattable	pliables pour un gain de place	Poids	13 kg
roulant	non		

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE

