

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243690

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x76/84 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier inoxydable
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x76/84 mm
matériau de jante	polyamide	Poids	2,03 kg
roulement	Palier de pivotement		