

armoire superposable pour Armoire vestiaire

2 compartiments, largeur compartiment 250 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 500 mm, porte à battants, butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °, verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis



Numéro d'article: 267051



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 2 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis

type d'armoire	armoire superposable	dimensions intérieures de la por	433 mm
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	verrouillable	oui
compartiments	2 pièce	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
hauteur	500 mm	Matériau corps	acier
largeur	500 mm	surface de corps	thermolaqué
hauteur intérieure	471 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
profondeur	500 mm	matériau de face avant	acier
profondeur intérieure	477 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	250 mm	couleur de la face avant	rouge rubis // RAL3003
type de porte	porte à battants	installation	paroi
Butée de porte	à droite	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
angle d'ouverture de porte	110 °	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	8,72929 kg