

## UDOBÄR diabes jumelés pour meubles

force 1800 kg, plateau longueur x largeur 600 x 60 mm, hauteur de levage 250 mm, Levée hydraulique, plateforme en tôle d'acier, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5017 bleu signalisation, 4 roulettes, volume de livraison : kit comprenant 2 diabes jumelés



UDOBÄR



Numéro d'article: 275696



diabes jumelés pour meubles

- Convient pour pour produits lourds ou encombrants
- force 1800 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 60 mm
- hauteur de levage 250 mm
- Levée hydraulique
- plateforme en tôle d'acier
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5017 bleu signalisation
- 4 roulettes
- Ø de roue 150 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante acier
- moyeu avec roulement rainuré à billes

- volume de livraison : kit comprenant 2 diables jumelés
- 1 année(s) de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	roulement	roulement rainuré à billes
type de rouleur	diabes jumelés	nombre/type de roulettes	4 roulettes
charge	1800 kg	Diamètre de roue	150 mm
hauteur de levage	250 mm	hauteur	1070 mm
longueur de plateau	600 mm	largeur	420 mm
largeur de plateau	60 mm	exécution levée	hydraulique
matériau de plateforme	tôle d'acier	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu signalisation // RAL5017
poignée	barre directrice	garantie	1 année(s)
pneumatique	polyuréthane	volume de livraison	2 diables jumelés
matériau de jante	acier	Poids	126 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, Modèle antidérapant
505091		miroir spécifique, hauteur x largeur 400 x 600 mm, Visibilité maximale 5 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505145		kit de marquage, kit comprenant : appareil de marquage, 2 rouleaux ruban de marquage, 1 cordeau de traçage, craie, 1 lame de coupe, en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
532210		panneau de sortie de secours, Symbole/texte : Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm

