

## BS-ROLLEN roulette pivotante

force 55 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 50 x 18 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

Numéro d'article: 524971



BS ROLLEN  
**INOX**



## BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 55 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- espacement des trous des vis 45x45 mm, Ø trou des vis 6,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 26 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	largeur de roue	18 mm
charge	55 kg	portée	26 mm
pneumatique	plastique	propriété surface de roulement	incassable

Diamètre de roue	50 mm	longueur de plaque	60 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	45x45 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	6,5 mm
conducteur d'électricité	non	hauteur	70 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,154 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés